

Produktspezifikation

Mehrwegbecher Vital *-Biobasiert-*

Allgemein:

Diese Spezifikationen und Gebrauchshinweise gelten für die Bio-Mehrwegbecher Vital in den Größen 0,3l, 0,4l und 0,5l.

Produktbeschreibung:

Stop Einweg - Go Mehrweg! Der Becher besteht aus nachwachsenden Rohstoffen (Zuckerrohr) und hat somit eine positive CO² Bilanz! Unser Bio-Trinkbecher "Vital", ist gemacht für große Anlässe, egal ob Fußballstadion, Open-Air-Konzert oder Festival - unsere nachhaltige Bio-Alternative ist dabei. Hergestellt in Deutschland, überzeugt er durch seine Vielseitigkeit. Die Becher ermöglichen einen großflächigen Rundum-Druck, ideal für individuelle Designs. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit und Qualität, die Ihr Sortiment bereichern und Ihre Kunden, Kollegen oder Mitarbeiter begeistern. Der Trinkbecher Vital ist die optimale Wahl für alle, die auf langlebige und umweltfreundliche Produkte setzen.

Roh- Materialien:

Green PP

Made in Germany

Mehrwegbechermaße in mm	300 ml	400 ml	500 ml
Ø	77 mm	86 mm	90 mm
Höhe	121 mm	134 mm	136 mm
Gewicht	30 gr	40 gr	40 gr

Druckfarben:

Die Druckfarben sind umweltfreundlich und schwermetallfrei. Die Druckfarben sind konstitutionsgemäß frei von toxischen Elementen und Lösungsmitteln. Die verwendeten Rohstoffe halten die Verordnung des EDI über Bedarfsgegenstände, SR 817.023.21, Kontakt mit Lebensmitteln, ein.

Lagerung:

Sauber und trocken lagern bei +5 bis +40 Grad und vor Sonneneinstrahlung sowie Kontamination schützen.

Spülmaschine:

Der Becher kann problemlos in der Industriespülmaschine gereinigt werden für einen hygienischen Wiedereinsatz bei dem nächsten Event.

Druck und Druckbild:

Die Bedruckung erfolgt im UV Digitaldruck ab 25 Stück. Die Mehrwegbecher sind rundum 360 Grad bedruckbar.

Becheroberfläche und -farbe:

Die Becheroberfläche ist glatt und milchig transparent. Während des Transports und Gebrauchs können Oberflächenbeeinträchtigungen wie Striemen und Kratzer entstehen.

Prüfung nach folgenden Richtlinien:

- EU-VO 10/2011
- EG Rahmenverordnung 1935/2004
- LFGB
- Schweiß- / Speichelechtheit DIN 53160 1+2
- Empfehlung des BfR
- Total Cadmium (DIN EN 1122)
- Phthalate 2005/84/EG

Die entsprechenden Zertifikate können separat angefordert werden.

Gebrauchshinweise:

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Mehrwegbecher haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Becher mehrmals mit Spülmittel heiß auszuwaschen. Die gründlichste Reinigung erfolgt in der Spülmaschine bei ca. 40° Grad Celsius. Beim Reinigen keine scheuernden oder scharfen Mittel verwenden. Die Becher eignen sich für kalte und heiße Getränke bis 70 Grad. Die gefüllten Mehrwegbecher sollten nicht aus großer Höhe fallen gelassen oder getreten werden (über Tischkante hinaus), es könnten Bruchstellen im Material entstehen. Für unsachgemäße Handhabung kann keine Garantie für die Stabilität des Materials übernommen werden.

Nicht mehr gebrauchte Mehrwegbecher können recycelt werden.

Unter Beachtung der angegebenen Bedingungen erfüllen die Mehrwegbecher die gesetzlichen Vorgaben. Von einer weitergehenden Eignung der Produkte, die über die Spezifikation hinausgehen, hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.