

Produktspezifikation

Thermoedelstahlflasche Skadi aus unserer Serie vetaal

trinkflaschen
» express

Allgemein:

Diese Spezifikationen und Gebrauchshinweise gelten für die Thermoedelstahlflasche Skadi 500 ml mit Schraubverschluss. Sie gelten ausschließlich für vollumfänglich von der Oxentis GmbH gelieferte Produkte. Durch das nachträgliche Veredeln bei auswärtigen Druck-Dienstleistern können unten genannte Eigenschaften beeinträchtigt werden.

Produktbeschreibung:

Die vetaal Thermoflasche Skadi ist eine doppelwandig isolierte Edelstahlflasche Thermoflasche mit sprudeldichtem Schraubverschluss, welche durch ihre einzigartige gummierte Beschichtung, produziert im Velvettouch-Verfahren auffällt. Dadurch verfügt sie über eine besondere Haptik. Durch die verjüngte Trinköffnung lässt sich besonders komfortabel trinken. Dank der doppelwandigen Isolierung bleiben Getränke bis zu 12 Stunden heiß und 24 Stunden kalt.

Roh- Materialien:

Körper: 18/8 Edelstahl doppelwandig

Schraubverschluss: Edelstahl

Made in China

Die entsprechenden Dokumente und Zertifikate können separat angefordert werden.

Flaschenmaße in mm	500 ml
Durchmesser Trinköffnung	35 mm
Durchmesser Flaschenboden	75 mm
Gewicht	311 gr
Höhe mit Verschluss	220 mm
Höhe ohne Verschluss	220 mm

Veredlung:

Die Edelstahlflaschen werden via Lasergravur dauerhaft haltbar und präzise veredelt.

Die Verordnung des EDI über Bedarfsgegenstände, SR 817.023.21, Kontakt mit Lebensmitteln wird dabei eingehalten.

Lagerung:

Die Ware ist so zu lagern, dass Sie vor Kontamination durch schädliche Stoffe und vor Sonneneinstrahlung geschützt ist, bei einer Raumtemperatur von 5-35°C sowie Luftfeuchtigkeit von 20-75%.

Auslaufsicherheit / Isoliereffekt

Die Edelstahlflaschen sind für stille, sprudelhaltige, kalte und warme Getränke (auch Heißgetränke) geeignet und funktionieren isolierend. Sie halten Getränke über mehrere Stunden entsprechend warm oder kalt. Sie sind stehend zu transportieren. Bei gärenden Getränken besteht keine Auslaufsicherheit. Bitte keine Babyahrung oder Milch in den Flaschen warmhalten aufgrund des raschen Bakterienwachstums

Spülmaschine:

Die Thermoedelstahlflaschen Skadi sind per Handwäsche zu reinigen, um die Beschichtung nicht zu zerstören.

Druck und Druckbild:

Die Flaschen werden 1seitig gegenüber dem vetaal-Schriftzug als Co-Branding lasergraviert.

Flaschenoberfläche:

Die Oberfläche der Edelstahlserie Skadi ist samtig im Velvettouch-Verfahren beschichtet in 2 Farben lieferbar.

Mit Gebrauch können Oberflächen-Beeinträchtigungen z.B. Kratzer entstehen.

Prüfung nach folgenden Richtlinien:

- EU-VO 10/2011
- EG Rahmenverordnung 1935/2004
- LFGB und Council of Europe Resolution CM/Res (2013)9 on metals and alloys used in food contact materials and articles in der jeweils aktuellen Fassung

Gebrauchshinweise:

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren ^TEdelstahlflaschen haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Edelstahlflaschen heiß auszuwaschen. Zur Schonung der Beschichtung müssen die sie per Handwäsche gereinigt werden. Während des Reinigens keine scheuernden oder scharfen Mittel oder harten Gegenstände verwenden. Beim Herunterfallen könnten Bruchstellen im Material entstehen. Für unsachgemäße Handhabung kann keine Garantie für die Stabilität des Materials übernommen werden.

Unter Beachtung der angegebenen Bedingungen erfüllen die Flaschen die gesetzlichen Vorgaben. Von einer weitergehenden Eignung der Produkte, die über die Spezifikation hinausgehen, hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

Kennzeichnungen:

Herstelleradresse auf Einleger
Gebrauchsanleitung
Verpackt im Einzelkarton